




Er-spanmoer CENTRO P Standaard, Type CP voor ER: 25



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309655 25 |
| GTIN | 2050001704863 |
| Artikelklasse | 34F |

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

Met trapeziumschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. ER-spanmoeren

met coating voor vermindering van de **wrijving**.

ER-spanmoer CP, **niet geschikt voor afdichtringen HP.**

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Accessoires:

Afdichtringen nr. 309666 – 309668, precisie-ER-spantangen nr. 308878 - 308992, spansleutels nr. 309754 – 309756, HP-spantangen nr. 309365 - 309379.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------|
| Spanbereik | 2 - 16 mm |
| Totale lengte L | 25,6 mm |
| Maximaal aanhaalmoment | 90 Nm |
| Buiten-Ø D | 40 mm |
| Serie | Centro P |
| Schroefdraad | Tr32×1,5 |
| Producttype | Spanmoer |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 25 | 309756 25 |
| CP-rolsleutel Type 25 | 309754 25 |