



## Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P, DI16, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309666 2
GTIN	2050001704955
Artikelklasse	34F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Mini** = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

**MiniSlank** = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

**Conisch** = alle maten met 'C'.

**Standaard** = alle andere maten.

Gevulkaniseerde **hogedruk-afdichtringen** tot 80 bar.

0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4/- 0,1).

#### Opmerking:

**Systeem FAHRION-ER-spanmoeren** type CP en afdichtringen type HP **zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

· **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**

· **Afdichtringen DI40 op aanvraag.**

**Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!**

### Technische beschrijving

Span-Ø	2 mm
--------	------

Serie	Centro P
Voor type	D116
Buiten-Ø D	12,6 mm
Hoogte L	2 mm
Producttype	Spantanghouderaccessoires