


Garant
ER-Mini-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 20

Bestelgegevens

Bestelnummer	309652 20
GTIN	4045197645722
Artikelklasse	31Z

Omschrijving
Uitvoering:

kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

· **Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.**

T.b.v. :

ER-spantanghouder mini nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Verspaningsstrategie: HSC

Totale lengte L: 24 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Schroefdraad: M24×1

Maximaal aanhaalmoment: 40 Nm

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	40 Nm
Voor ER	20 mm
Schroefdraad	M24×1
Totale lengte L	24 mm
Buiten-Ø D	28 mm

Norm	DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spanmoer