

FAHRION®
PRAZISION
CP-afdichtring, DI25, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 4 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	309667 4
GTIN	2050001705068
Artikelklasse	34F

Omschrijving
Uitvoering:

Gevulkaniseerde afdichtringen tot 80 bar.
 0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4 / - 0,1).

T.b.v. :

ER-spanmoeren CP nr. 309665 gr. 25DI.

Opmerking:

Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!

system FAHRION ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

- **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**
- **Afdichtringen voor nr. 309665 DI40 op aanvraag.**

Buiten-Ø D: 20,2 mm

Hoogte L: 2 mm

Technische beschrijving

Span-Ø	4 mm
Serie	Centro P
Voor type	DI25
Buiten-Ø D	20,2 mm

Hoogte L

2 mm