


Garant**ER-Mini-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309652 25
GTIN	4045197645739
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

· **Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.**

T.b.v. :

ER-spantanghouder mini nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Verspaningsstrategie: HSC

Totale lengte L: 25 mm

Buiten-Ø D: 35 mm

Schroefdraad: M30×1

Maximaal aanhaalmoment: 45 Nm

Technische beschrijving

Schroefdraad	M30×1
Maximaal aanhaalmoment	45 Nm
Totale lengte L	25 mm
Voor ER	25 mm
Buiten-Ø D	35 mm

Norm	DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spanmoer