

**Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP, Type CP voor ER: 16CDI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Artikelklasse	34F

Omschrijving**Uitvoering:**

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **voor afdichtringen HP.**

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP **zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 1 - 10 mm

Totale lengte L: 26,2 mm

Buiten-Ø D: 24 mm

Maximaal aanhaalmoment: 55 Nm

Schroefdraad: Tr21×1,5

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 10 mm
Totale lengte L	26,2 mm
Maximaal aanhaalmoment	55 Nm
Buiten-Ø D	24 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr21×1,5
Producttype	Spanmoer

Accessoires

CP-rolsleutel Type 16C	309754 16C
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 3 mm	309666 3
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 10 mm	309666 10
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 7 mm	309666 7
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 1 mm	309666 1
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 2 mm	309666 2
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 9 mm	309666 9
CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 16C	309756 16C
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 6 mm	309666 6
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 8 mm	309666 8
Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø (oplopend met 1 mm) 5 mm	309666 5

Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P Span-Ø
(oplopend met 1 mm) 4 mm

309666 4