


FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P, DI32, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309668 2
GTIN	2050001705198
Artikelklasse	34F

Omschrijving**Uitvoering:**

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

Gevulkaniseerde **hogedruk-afdichtringen** tot 80 bar.

0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4/- 0,1).

T.b.v.:

ER-spanmoeren CP nr. 309665 gr. 32DI.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

- **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**
- **Afdichtringen DI40 op aanvraag.**

Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!

Technische beschrijving

Span-Ø	2 mm
Serie	Centro P
Voor type	D132
Buiten-Ø D	26,2 mm
Hoogte L	2 mm
Producttype	Spantanghouderaccessoires