

**Bekuitdraai-inrichting, Buiten- / binnen-Ø: 342/260mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Artikelklasse	38L

**Omschrijving****Uitvoering:**

In het huis is een **matrijsgesmede spiraalring** ingebouwd die via een kartelrand aan de omtrek van het huis wordt gedraaid. Deze spiraalring beweegt 3 **omkeerbare** instelbekken traploos naar binnen of naar buiten. Voor het uitdraaien worden de inhangschroeven van de instelbekken in de boringen van de opzetbekken geplaatst en wordt de klauwplaat gespannen.

**De klauwplaat is tijdens het uitdraaien in de toestand (voorspanning) waarin deze zich ook bij een latere werkstukbewerking bevindt.**

**Callout:**

Instelbekken  
Kartelrand  
Huis met spiraalring  
Opzetbekken  
Inhangschroef

**Toepassing:**

Voor het snel **binnen-uitdraaien en buiten-overdraaien van zachte opzetbekken** op draaibekken. **Ook geschikt voor het uit- of naslijpen** van geharde opzetbekken **op rondloop**.

**Technische beschrijving**

Inhangbereik-Ø positie J	160 - 270 mm
Gewicht	8 kg
Binnen-Ø	260 mm
Inhangbereik-Ø positie A	330 - 440 mm
Geschikt voor klauwplaat tot Ø	400 mm
Buiten-Ø	342 mm
Producttype	Uitdraairing voor bekken