



## Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie CBF, Inhoud: 5l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084241 5
GTIN	2050001676238
Artikelklasse	08J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij** koelsmeermiddel voor **hoge eisen**.

Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeefilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Hoogrendement-koelsmeerconcentraat, voor **inwendige koelvloeistoftoevoer** (IK) en geschikt voor hoge druk.

#### Voordeel:

Verbeterd de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

Concentraten zijn **roestwerend**, lakvriendelijk, **fysiologisch onbezwaarlijk**, zeer **goed bestand tegen besmetting door bacteriën**, en huidvriendelijk.

#### Toepassing:

Universeel geschikt voor **alle verspaningswerkzaamheden** (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, **zagen**, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale **mengverhouding 1: 20**, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

#### Opmerking:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Uitvoering	Jerrycan
Kleur	lichtbruin
Kinematische viscositeit	41 mm <sup>2</sup> /s
Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Inhoud	5 l
Producttype	Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde	2