

**Bekuitdraai-inrichting, Buiten- / binnen-Ø: 153/110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Artikelklasse	38L

**Omschrijving****Uitvoering:**

In het huis is een **matrijsgesmede spiraalring** ingebouwd die via een kartelrand aan de omtrek van het huis wordt gedraaid. Deze spiraalring beweegt 3 **omkeerbare** instelbekken traploos naar binnen of naar buiten. Voor het uitdraaien worden de inhangschroeven van de instelbekken in de boringen van de opzetbekken geplaatst en wordt de klauwplaat gespannen.

**De klauwplaat is tijdens het uitdraaien in de toestand (voorspanning) waarin deze zich ook bij een latere werkstukbewerking bevindt.**

**Callout:**

Instelbekken  
Kartelrand  
Huis met spiraalring  
Opzetbekken  
Inhangschroef

**Toepassing:**

Voor het snel **binnen-uitdraaien en buiten-overdraaien van zachte opzetbekken** op draaibekken. **Ook geschikt voor het uit- of naslijpen** van geharde opzetbekken **op rondloop**.

**Technische beschrijving**

Inhangbereik-Ø positie A	150 - 215 mm
Binnen-Ø	110 mm
Buiten-Ø	153 mm
Geschikt voor klauwplaat tot Ø	250 mm
Gewicht	1,5 kg
Inhangbereik-Ø positie J	50 - 115 mm
Geschikt voor klauwplaat-Ø	80 - 200 mm
Producttype	Uitdraairing voor bekken