

**Digitale schuifmaat TESA TWIN-CAL, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412766 200
GTIN	7630041106152
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10minuten en automatische uitschakeling na 2uur. ABS-meetmodus, geïntegreerde TLC-aansluiting voor gegevensoverdracht. Met rolknop.

**Toepassing:**

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

**Levering:**

Incl. 1 batterij nr.081560 CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

**Technische beschrijving**

Dieptemaat aanwezig	ja
Aandrijfrol	ja
Automatische uitschakeling	ja
Kalibratie	A1
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Bedrijfsduur	12000 h

Beklengte	50 mm
Stand-by-schakeling	ja
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 200 mm
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Batterijtype	Knoopcel
Energievoorziening	Batterijvoeding
Internationaal type	CR2032
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Signaalkabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Signaalkabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975