

**Mahr****Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412750 1000
GTIN	2050001060310
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Werkplaatsschuifmaat** in lichtgewicht uitvoering; met meetpunten en prismageleiding.

**Parallaxvrije aflezing.**

Liniaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100HV (als keramiek).

Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Nonius met contrastrijke afleesschaal en binnenmeetschaal. Lichte, nauwkeurige loop van de slede.

**Technische beschrijving**

Uitvoering afleesoppervlakken	mat verchroomd
Aflezing	0,02 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Gewicht	1,75 kg
Uitvoering meetvlak	gehard
Meetbereik	0 - 1000 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Oppervlak	hard-geëloxeerd
Beklengte	150 mm

Verdeling	1/50 mm
Maximale afwijking	0,08 mm
Verpakking	stevige box
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000