

**Bekuitdraai-inrichting, Buiten- / binnen-Ø: 244/162mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Artikelklasse	38L

Omschrijving**Uitvoering:**

In het huis is een **matrijsgesmede spiraalring** ingebouwd die via een kartelrand aan de omtrek van het huis wordt gedraaid. Deze spiraalring beweegt 3 **omkeerbare** instelbekken traploos naar binnen of naar buiten. Voor het uitdraaien worden de inhangschroeven van de instelbekken in de boringen van de opzetbekken geplaatst en wordt de klauwplaat gespannen.

De klauwplaat is tijdens het uitdraaien in de toestand (voorspanning) waarin deze zich ook bij een latere werkstukbewerking bevindt.

Callout:

Instelbekken
Kartelrand
Huis met spiraalring
Opzetbekken
Inhangschroef

Toepassing:

Voor het snel **binnen-uitdraaien en buiten-overdraaien van zachte opzetbekken** op draaibekken. **Ook geschikt voor het uit- of naslijpen** van geharde opzetbekken **op rondloop**.

Technische beschrijving

Inhangbereik-Ø positie J	100 - 175 mm
Gewicht	6 kg
Inhangbereik-Ø positie A	240 - 360 mm
Buiten-Ø	244 mm
Geschikt voor klauwplaat tot Ø	250 mm
Binnen-Ø	162 mm
Producttype	Uitdraairing voor bekken