

**HOLEX****Digitale schuifmaat ABS met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412805 150
GTIN	4045197574404
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR1632.

**Accessoires:**

Toetsenbordinterface nr. 498969 maat USB.

**Technische beschrijving**

Dieptemaat aanwezig	ja
Beklengte	40 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Kalibratie	A1
Automatische uitschakeling	ja

Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR1632
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

ToetsenbordinterfaceUSB Type USB	498969 USB
Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR1632	081560 CR1632
Schroef voor dieptemaathouder	412236