

HOLEX

Werkplaatsschuifmaat met parallaxvrije aflezing en fijninstelling, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415170 300
GTIN	4045197319012
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Vlakke nonius voor **parallaxvrije aflezing**, directe aflezing **van de binnenmaat** door extra schaalverdeling, met fijninstelling.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	90 mm
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm
Fijninstelling	ja

Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Kunststof box Type MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------