

**Laserwaterpas, Lengte: 240mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	468460 240
GTIN	4007368096207
Artikelklasse	460

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust, handzaam aluminiumblok met 3-puntslasers die elk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan. De nauwkeurigheid van de libellen en laser t.o.v. het meetvlak bedraagt 0,2 mm/m. In de zool zijn 4 sterke magneten ingebouwd. Aanslagvlak met laserreferentiekant (kant = midden laser).

Toepassing:

Voor snel uitlijnen, markeren en nivelleren.

Levering:

Inclusief uitlijnplaat voor ongelijke ondergrond. 3 batterijen nr. 081561 maat LR3.

Technische beschrijving

Breedte	25 mm
Lengte	240 mm
Laserklasse	2
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Bereik	30 m
Hoogte	44 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3

Aantal inbegrepen batterijen	3
Maximale afwijking	0,2 mm/m
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meettechniek	analoog
Producttype	Waterpas

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------