

**HOLEX****Werkplaatsschuifmaat met parallaxvrije aflezing en fijninstelling,  
Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415170 500
GTIN	4045197319029
Artikelklasse	41Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Vlakke nonius voor **parallaxvrije aflezing**, directe aflezing **van de binnenmaat** door extra schaalverdeling, met fijninstelling.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Beklengte	150 mm
Meetbereik	0 - 500 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,1 mm
Fijninstelling	ja

Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500