



Universele laser 'autoMAGIC', Type: 5SP



Bestelgegevens

Bestelnummer	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Artikelklasse	460

Omschrijving

Uitvoering:

Kruislijn- en 5-straallaser in één apparaat, **zelfnivellerend door een magnetisch gedempt pendelsysteem**. Puls laserlijnen horizontaal en verticaal, apart en samen inschakelbaar. Loodlaser naar boven en beneden; 3 horizontale laserstralen naar voren, links en rechts; alle laserstralen staan in een hoek van 90° t.o.v. elkaar. Fixeerbaar voor het afbeelden van 'schuine lijnen' en als transportbescherming.

Levering:

Magnetische wandhouder met statiefaansluiting, laserrichtbord, draagtas en 3 batterijen nr. 081561 maat LR6.

Technische beschrijving

Hoogte	112 mm
Laserklasse	2M
Gewicht	0,5 kg
Breedte	116 mm
Nivelleerbereik	±3 graden

Diepte	69 mm
Bereik	30 m
Statiefschroefdraad	1/4 UNC, 5/8 UNC inch
Fabrikantnummer	654KLP5SP
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Universele laser

Accessoires

Fotostatief Type	468558
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6