

STIEFELMAYER

Aswaterpas, Zool lengte×nauwkeurigheid: 250/2mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 468800 250/2 |
| GTIN | 4045197207111 |
| Artikelklasse | 46R |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. Prismazool en vlakke zool met onder een hoek fijn geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

Norm:**DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m**.

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m**.

4 = met normaal gevoelige horizontale libel **0,4 mm/m**.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------|
| Zool lengte | 250 mm |
| Aflezing | 0,1 mm/m |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 |
| Zool breedte | 40 mm |
| Norm | DIN 877 |
| Verpakking | stevige box |

| | |
|--|-------------|
| Kalibratie | H2 |
| Producttype | Waterpas |
| Dienstverlening | |
| KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,10 mm/m | 026620 0,10 |