

**Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415100 300
GTIN	4045197203151
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Beklengte	90 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Kalibratie	A1
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja

Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Kunststof box Type MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------