

Mahr**Digitale schuifmaat met spitse meetbekken en ronde dieptemaat,
Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412753 150
GTIN	4059192002329
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Dieptemaat aanwezig	ja
Dieptemaat	Ø 1,6
Kalibratie	A1
Beklengte	40 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsprecisie	0,01 mm

Aflezing	0,0005 inch
Maximale afwijking	0,03 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Batterijvakdeksel	412235
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2