

Garant**Aswaterpas met instelbare libel, Zool lengte \times nauwkeurigheid: 150/1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer; prismazool met onder een hoek geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.

Afstelmogelijkheid van de horizontale libel: de horizontale libel kan met een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingvrij op de 0-positie worden afgesteld.

Callout:**Stelschroef**

voor horizontale libel.

Horizontale libel

is spanningvrij gelagerd.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

Norm:**DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m.**

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m.**

4 = met normaal gevoelige horizontale libel **0,4 mm/m.**

Technische beschrijving

Zool breedte	40 mm
Nauwkeurigheidsklasse	1
Zool lengte	150 mm
Aflezing	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H2
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------