



Werkplaatsschuifmaat, lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 900mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412770 900
GTIN	4067263118985
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

werkplaatsschuifmaat in **lichtgewicht uitvoering. Parallaxvrije aflezing** met het hoogste contrast door witte schaalverdeling op zwart oppervlak. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Meetbekken vervangbaar van roestvrij, gehard staal, precisiegeslepen.

Accessoires:

Meetbekken 125 mm, 150 mm.

Technische beschrijving

Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Gewicht	0,8 kg
Beklengte	90 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Meetbereik	0 - 900 mm
Nonius	1/20
Maximale afwijking	0,11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000