

**Mahr****Digitale schuifmaat met naar binnen gerichte meetbekken, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412754 150
GTIN	4059192002350
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940.

**Technische beschrijving**

Norm	Fabrieksnorm
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Beklengte	40 mm
Aflezingsprecisie	0,01 mm
Aflezingsprecisie	0,0005 inch
Maximale afwijking	0,03 mm

Meetbereik	0 - 150 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

Batterijvakdeksel	412235
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032