



Elektronische lichtmetalen waterpas, Lengte: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	467554 1000
GTIN	4005069198275
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuust rechthoekig aluminium profiel met schokdempende eindkappen. Twee in elke gebruikssituatie optimaal afleesbare digitale displays – met een druk op de knop verlicht. Tegen stof en water beschermd.

Weergavemodi: °, %, mm/m, in/ft – decimaal en als breuk. Toetsenblokkering. Akoestische doelgeleiding met twee verschillende signalen. Referentiewaarde vrij te kiezen. Waarschuwing bij het kantelen van de waterpas in de tweede as. **Zelfkalibratie in stappen van 90°.**

Batterijlevensduur van tot wel 400 uur.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterijen nr. 081551 LR6.

Inclusief transporttas.

Technische beschrijving

Lengte	1000 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 / 0,1 graden
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR6
Maximale afwijking elektronikamodule	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) graden
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding

Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting	0,5 mm/m
Weergavemodus	°, %, mm/m, in/ft – decimaal en als breuk
Batterijlevensduur ca.	150 h
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	H2
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------