

**Werkplaatsschuifmaat met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415100 750
GTIN	4045197203175
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Beklengte	150 mm
Meetbereik	0 - 750 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Uitvoering meetvlak	gehard
Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,12 mm

Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000