

**Meetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/58mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431896 10/58
GTIN	4031452100624
Artikelklasse	46C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Robuuste meetklokken met metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

**Accessoires:**

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische beschrijving**

Behuizing-Ø	58 mm
Kalibratie	C1
Meetbereik	10 mm
Meetkracht	0,7 - 1,2 N
Schaalverdeling	0,1 mm
Aflezingswijze per wijzeromwenteling	10 mm

Norm	Fabrieksnorm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	50 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 16	434910 16

Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 11	434900 11
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 16	434900 16
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Magnetische achterwand voor meetklokken Voor behuizings-Ø 58 mm	434835 58
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 28	434900 28
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 39	434900 39
Hardmetalen taster Type 10	434910 10

Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 20	434900 20
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Hardmetalen taster Type 2	434910 2