



## Digitale hellingshoekmeter, Type: 3600



### Bestelgegevens

Bestelnummer	467560 3600
GTIN	2050001668448
Artikelklasse	46R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Aluminium frame met precisie-aanslagvlakken, bovenzijde met prisma.
- Pijlen op het display vergemakkelijken het uitlijnen op 0° respectievelijk 90°.
- Hold-functie voor het vasthouden van het meetresultaat.
- Nulpuntinstelling in elke gewenste positie.

#### Levering:

Inclusief opbergdoos en 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.

### Technische beschrijving

Numerieke resolutie	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) graden
Meetbereik	360 (4×90°) graden
Lengte	153 mm
Vlakheidstolerantie	0,0762 mm
Hoogte	49 mm
Breedte	31 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Aantal inbegrepen batterijen	1

Maximale afwijking elektronikamodule	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) graden
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H2
Producttype	Hellingshoekmeter

### Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------