

Garant**Raamwaterpas met instelbare libel, Zool lengte \times nauwkeurigheid: 200/1 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Artikelklasse	41H

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. 3 kanten prismatisch geslepen, 1 kant vlak. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven. Bij nauwkeurigheid 1 met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.

Afstelmogelijkheid van de horizontale libel: de horizontale libel kan met een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingvrij op de 0-positie worden afgesteld.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

Norm:

DIN 877

Nauwkeurigheid:

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m**.

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m**.

Opmerking:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Nauwkeurigheidsklasse	1
Aflezing	0,02 mm/m
Zool breedte	40 mm
Zool lengte	200 mm
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H1
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieRaamwaterpas Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------