



Schuifmaten, Meetbereik: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415186 1000
GTIN	4045197479853
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met fijninstelling. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Met fijninstelling.

Technische beschrijving

Beklengte	200 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Gewicht	3,9 kg
Kalibratie	A1
Uitvoering meetvlak	gehard
Meetbereik	0 - 1000 mm
Uitvoering afleesoppervlakken	mat verchromd
Aflezing	0,05 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,15 mm

Fijninstelling	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000