

**TMSERROR, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 412812 150 |
| GTIN | 4045197422828 |
| Artikelklasse | 42A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.
Met kunststof behuizing, **voor linkshandigen.**

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat LR44.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Norm | ISO 13385 |
| Beklengte | 40 mm |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| geschikt voor linkshandigen | ja |
| Kalibratie | A1 |
| Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 |
| Dieptemaat aanwezig | ja |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,01 mm |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,0005 inch |
| Meetbereik | 0 - 150 mm |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |

| | |
|---|-----------------------|
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 LR44 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm |
| Meettechniek | Digitaal |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Universele schuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021010 200 |
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021000 200 |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44 | 081560 LR44 |
|--|-------------|