



Mini-precisiemeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 5/40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	432505 5/40
GTIN	4045197199591
Artikelklasse	42C

Omschrijving

Uitvoering:

Mini-precisiemeetklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

Schokbestendig.

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm
Meetkracht	0,6 - 1 N
Kalibratie	C1
Schaalverdeling	0,01 mm
Behuizing-Ø	40 mm
Meetbereik	5 mm

Norm	DIN 878
Meetafwijking MPE (meetbereik)	12 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 24	434900 24
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 19/9	434900 19/9
Stalen taster Type 19/10	434900 19/10

Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 19/7	434900 19/7
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 32	434900 32
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 19/8	434900 19/8
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 40/7,8	434900 40/7,8
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40

Stalen taster Type 19/11	434900 19/11
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 40/10	434900 40/10