

STIEFELMAYER

**Raamwaterpas, Zool lengte x nauwkeurigheid: 150/1mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 469200 150/1  |
| GTIN          | 4045197207180 |
| Artikelklasse | 46R           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geïsoleerde handgrepen aan de behuizing voorkomen beïnvloeding door handwarmte. Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. 3 zijden prismatisch en plat. 1 zijde plat, alles fijngeslepen. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven.

**Toepassing:**

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

**Norm:****DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m.**

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m.**

**Technische beschrijving**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Zool lengte           | 150 mm |
| Nauwkeurigheidsklasse | 1      |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Zool breedte | 37 mm       |
| Aflezing     | 0,02 mm/m   |
| Norm         | DIN 877     |
| Verpakking   | stevige box |
| Kalibratie   | H1          |
| Producttype  | Waterpas    |

### Dienstverlening

|   |             |
|---|-------------|
| KalibratieRaamwaterpas Nauwkeurigheid 0,02 mm/m | 026600 0,02 |
|---|-------------|