

**Veiligheidsmeetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 0,08/58mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Artikelklasse	46C

Omschrijving**Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanschaft-Ø 8 mm h6. Hoogste nauwkeurigheid door gecombineerde tandwiel-hefboomoverbrenging.

Technische beschrijving

Vrije slag	4,5 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Meetbereik	0,08 mm
Meetkracht	1,3 - 1,8 N
Kalibratie	C2
Schaalverdeling	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meetafwijking MPE (meetbereik)	2 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,001 Maximaal meetbereik 5 mm	023020 5
---	----------