



Schuifmaat met extra lange meetbekken, Meetbereik: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415188 1000
GTIN	4045197479877
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met fijninstelling. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Met **extra lange meetbekken**, zonder fijninstelling.

Technische beschrijving

Aflezing	0,05 mm
Uitvoering meetbek	extra lange meetbekken
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Beklengte	300 mm
Kalibratie	A1
Uitvoering meetvlak	gehard
Uitvoering afleesoppervlakken	mat verchromd
Gewicht	3,9 kg
Meetbereik	0 - 1000 mm

Verdeling	1/20 mm
Maximale afwijking	0,2 mm
Verpakking	stevige box
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000