

STIEFELMAYER

**Raamwaterpas, Zool lengte x nauwkeurigheid: 150/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	469200 150/2
GTIN	4028126004371
Artikelklasse	46R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geïsoleerde handgrepen aan de behuizing voorkomen beïnvloeding door handwarmte. Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. 3 zijden prismatisch en plat. 1 zijde plat, alles fijngeslepen. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven.

**Toepassing:**

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

**Norm:****DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m.**

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m.**

**Technische beschrijving**

Zool lengte	150 mm
Nauwkeurigheidsklasse	2

Aflezing	0,1 mm/m
Zool breedte	37 mm
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H1
Producttype	Waterpas

### Dienstverlening

KalibratieRaamwaterpas Nauwkeurigheid 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------