


**Veiligheidsmeetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 0,8/58mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Artikelklasse	46C

Omschrijving**Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanslacht-Ø 8 mm h6.

Hoogste nauwkeurigheid door gecombineerde tandwiel-hefboomoverbrenging.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	58 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetbereik	0,8 mm
Vrije slag	7 mm
Norm	DIN 878

Meetafwijking MPE (meetbereik)	7 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 3 mm	023000 3
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Meetklokglas Type 58	432010 58
----------------------	-----------