

STIEFELMAYER

Aswaterpas, Zool lengte×nauwkeurigheid: 200/4mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	468800 200/4
GTIN	4028126003350
Artikelklasse	46R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. Prismazool en vlakke zool met onder een hoek fijn geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

Norm:**DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m**.

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m**.

4 = met normaal gevoelige horizontale libel **0,4 mm/m**.

Technische beschrijving

Zool breedte	40 mm
Zool lengte	200 mm
Aflezing	0,4 mm/m
Nauwkeurigheidsklasse	4
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box

Kalibratie	H2
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieAswaterpas / elektronische hellingshoekmeter Nauwkeurigheid 0,40 mm/m	026620 0,40
--	-------------