

STIEFELMAYER

Raamwaterpas, Zool lengte x nauwkeurigheid: 200/1 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	469200 200/1
GTIN	4045197207203
Artikelklasse	46R

Omschrijving**Uitvoering:**

Geïsoleerde handgrepen aan de behuizing voorkomen beïnvloeding door handwarmte. Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. 3 zijden prismatisch en plat. 1 zijde plat, alles fijngeslepen. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

Norm:**DIN 877****Nauwkeurigheid:**

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel **0,02 mm/m.**

2 = met zeer gevoelige horizontale libel **0,1 mm/m.**

Technische beschrijving

Zool breedte	41 mm
Aflezing	0,02 mm/m

Nauwkeurigheidsklasse	1
Zool lengte	200 mm
Norm	DIN 877
Verpakking	stevige box
Kalibratie	H1
Producttype	Waterpas

Dienstverlening

KalibratieRaamwaterpas Nauwkeurigheid 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------