

**Mini-precisiemeetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 3/28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Artikelklasse	46C

Omschrijving**Uitvoering:**

Mini-precisiemeetklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Kalibratie	C1
Aflezing per wijzeromwenteling	0,5 mm
Behuizing-Ø	28 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetbereik	3 mm

Norm	Fabrieksnorm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	17 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 3 mm	023000 3
DAkkS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10

Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 24	434900 24
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 13	434900 13
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Hardmetalen taster Type 11	434910 11

Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 20	434900 20
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 10	434900 10