



Meetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/58 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. **Schokbestendige** precisiemeetklokken. Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Buitenring met 2 verstelbare tolerantie markeringen. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.

Geheel metalen behuizing en **uiterst effectieve schokbescherming**. Bijzonder robuuste meetklok. **Swiss Made**.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Verpakking: stevige box

Norm: Fabrieksnorm

Kalibratie: C1

Schaalverdeling: 0,01 mm

Aflezing per wijzeromwenteling: 1 mm

Afwijkingsmarge f_c : 15 μ m

Totale afwijkingsmarge f_{tot} : 17 μ m

Meetkracht: 0,7 - 1,5 N

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	58 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	17 µm
Meetkracht	0,7 - 1,5 N
Aflezings per wijzeromwenteling	1 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Afwijkingsmarge f_e	15 µm
Meetbereik	10 mm
Kalibratie	C1
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Messuhr

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	013210 10
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013250 12,5

Accessoires

Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15

Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 11	434900 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 39	434900 39
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Zwenktaster	434912
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15

Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 16	434900 16
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10