

Garant**Precisiemeetklok IP67, schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/58mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Artikelklasse	41C

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetklokken met schokbescherming, **beschermd tegen spatwater, olie, vuil, etc.** Taster aan schacht afgedicht met rubber balg, bovenaan afgedicht met beschermhuls. Achterwand afgedicht, glas en buitenring strak aaneengeschroefd. Opspanschacht-Ø 8 mm h6.

Uitvoering promotietekst:

Schokbestendige precisiemeetklokken. Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Buitenring met 2 verstelbare tolerantie markeringen. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Schaalverdeling	0,01 mm
-----------------	---------

Behuizing-Ø	58 mm
Meetkracht	0,9 - 1,6 N
Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm
Meetbereik	10 mm
Kalibratie	C1
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 878
IP-klasse	IP 67
Meetafwijking MPE (meetbereik)	15 µm
Draaibare wijzerplaat	ja
verstelbare tolerantie markeringen	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10

Accessoires

Stalen taster Type 20	434900 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 12	434900 12
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Meetklokglas Type 58	432010 58
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20

Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 13	434900 13
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 17	434900 17
Hardmetalen taster Type 14	434910 14