



Slijp- en controleklem met spindel, roestvrij, Bekbreedte A: 100 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	363600 100
GTIN	4045197313591
Artikelklasse	38F

Omschrijving

Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).

Magnetiseerbaar chroomstaal – **roestvast** (voor werkzaamheden met corrosievormende koel- en smeermiddelen).

Functie:

Neertreksysteem – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

Voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

Eveneens geschikt voor zinkeroderen.

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,003 mm** / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

Levering:

Inclusief zwenkel.

Maximaal spanbereik b: 140 mm

Bekhoogte C: 40 mm

Totale lengte a: 270 mm

Totale breedte B: 100 mm

Gewicht: 9,5 kg

Technische beschrijving

Gewicht	9,5 kg
---------	--------

Totale lengte a	270 mm
Maximaal spanbereik b	140 mm
Bekbreedte A	100 mm
Bekhoogte C	40 mm
Totale breedte B	100 mm
Producttype	Controlemachineklem