



Mini-precisiemeetklok IP67 olie- en waterdicht, schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 5/40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Artikelklasse	46C

Omschrijving

Uitvoering:

Mini-precisiemeetklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

Olie- en waterdicht, schokbestendig.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Meetbereik	5 mm
Behuizing-Ø	40 mm
Kalibratie	C1

Schaalverdeling	0,01 mm
Aflezings per wijzeromwenteling	0,5 mm
Norm	DIN 878
IP-klasse	IP 67
Meetafwijking MPE (meetbereik)	12 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Magnetische achterwand voor meetklokken Voor behuizings-Ø 40 mm	434835 40
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Meetklokglas Type 40	432010 40

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 15	434900 15
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 11	434900 11
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 20	434900 20
Buitenring voor meetklok Type 40	432020 40
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15

Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 13	434900 13
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 12	434900 12
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 16	434900 16
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30