




Precisie-binnenmeetgereedschap OSIMESS, Meetbereik: 4,5-12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap voor kleine boringen vanaf 1 mm. Tasterkoppen DLC-gecoat (vanaf gr. 4,5-7,5). De mesvormig uitlopende punt van de meetpen, die onder de meetkracht van de fijnmeetklok staat, spreidt de ingekeepte tasterkop.

Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm.**Toepassing:**

Voor het bepalen van afwijkingen van de nominale maat en vormfouten zoals onrondheid of coniciteit.

Levering:

Tasterkoppen, HM-meetpen, standaardhouder (afleesinstrument en instelringen niet meegeleverd).

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok nr. 434807 maat 10, digitale meetklok nr. 434322, meettafel nr. 435020.

Opmerking:

Uitvoeringen tot meetbereik 20 mm en blindgatboringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal HM-meetpennen	2
----------------------	---

Aantal tasters	13
Effectief toepassingsgebied	4,15 - 12,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	1 μm
Meetbereik	4,5 - 12 mm
Meetdiepte	41 - 45 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Precisie-binnenmeetgereedschap

Accessoires

Meetsklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Tasterkop voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap Toepassingsgebied 7,20-7,80 mm	435015 7,20-7,80
Gereedschapshouder met lossingsknop Voor nominaal meetbereik 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Fijnmeetklok \pm meetbereik / aflezing 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Inductieve fijnmeetklok Extrames Type 2001	434670 2001
Gereedschapshouder zonder lossingsknop Voor nominaal meetbereik 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Set stalen instelringen (afmetingen als tasterkoppen) Meetbereik 4,5-12 mm	435030 4,5-12
Fijnmeetklok \pm meetbereik / aflezing 50/1 μm	434674 50/1
Hoekstuk voor OSIMESS Voor nominaal meetbereik 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Meettafel voor OSIMESS Artikelomschrijving producent OSM6	435020 OSM6
Fijnmeetklok \pm meetbereik / aflezing 130/5 μm	434674 130/5
	435020 OSM5

Meettafel voor OSIMESS Artikelomschrijving producent
OSM5

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm

434674 250/10