



## Maxi-precisiemeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/100mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 432900 10/100 |
| GTIN          | 4031452100419 |
| Artikelklasse | 46C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. met grotere klok-buiten-Ø en extra grote maatstreepafstanden, **schokbestendig** meetwerk. Mat verchroomde messing behuizing. Met opspanschacht-Ø 8 mm h6; gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Buitenring met 2 verstelbare tolerantie markeringen. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.

#### Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

### Technische beschrijving

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Meetkracht                     | 1 - 1,8 N |
| Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm      |
| Behuizing-Ø                    | 100 mm    |
| Schaalverdeling                | 0,01 mm   |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Kalibratie                     | C1           |
| Meetbereik                     | 10 mm        |
| Norm                           | Fabrieksnorm |
| Meetafwijking MPE (meetbereik) | 17 µm        |
| Meettechniek                   | analoog      |
| Verpakking                     | stevige box  |
| Producttype                    | meetklok     |

## Dienstverlening

|   |             |
|---|-------------|
| DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm | 023010 12,5 |
| Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm         | 023000 10   |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Hardmetalen taster Type 10                    | 434910 10    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm    | 434920 70    |
| Stalen taster Type 29/20                      | 434900 29/20 |
| Hardmetalen taster Type 18/3                  | 434910 18/3  |
| Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm | 434917 25    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm    | 434920 60    |
| Hardmetalen taster Type 17                    | 434910 17    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm   | 434920 100   |
| Stalen taster Type 18/1                       | 434900 18/1  |
| Hardmetalen taster Type 18/2                  | 434910 18/2  |
| Stalen taster Type 18/5                       | 434900 18/5  |
| Hardmetalen taster Type 18/6                  | 434910 18/6  |
| Stalen taster Type 2                          | 434900 2     |
| Stalen taster Type 15                         | 434900 15    |

|  |              |
|--|--------------|
| Stalen taster Type 30/10                     | 434900 30/10 |
| Stalen taster Type 11/30                     | 434900 11/30 |
| Stalen taster Type 18/3                      | 434900 18/3  |
| Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm | 434917 50    |
| Stalen taster Type 14/15                     | 434900 14/15 |
| Hardmetalen taster Type 2                    | 434910 2     |
| Stalen taster Type 11/25                     | 434900 11/25 |
| Robijntaster Type 2                          | 434915 2     |
| Zwenktaster                                  | 434912       |
| Stalen taster Type 10                        | 434900 10    |
| Stalen taster Type 11/15                     | 434900 11/15 |
| Stalen taster Type 24                        | 434900 24    |
| Hardmetalen taster Type 18/5                 | 434910 18/5  |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm   | 434920 20    |
| Stalen taster Type 12                        | 434900 12    |
| Stalen taster Type 16                        | 434900 16    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm   | 434920 10    |
| Stalen taster Type 17                        | 434900 17    |
| Stalen taster Type 13                        | 434900 13    |
| Stalen taster Type 11/35                     | 434900 11/35 |
| Hardmetalen taster Type 18/1                 | 434910 18/1  |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm   | 434920 15    |
| Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm | 434918 50    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm   | 434920 50    |
| Stalen taster Type 14/20                     | 434900 14/20 |
| Stalen taster Type 39                        | 434900 39    |
| Stalen taster Type 28                        | 434900 28    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm   | 434920 30    |
| Stalen taster Type 18/6                      | 434900 18/6  |

|  |              |
|--|--------------|
| Hardmetalen taster Type 18/4                   | 434910 18/4  |
| Hardmetalen taster Type 14                     | 434910 14    |
| Hardmetalen taster Type 16                     | 434910 16    |
| Hardmetalen taster Type 11                     | 434910 11    |
| Stalen taster Type 18/2                        | 434900 18/2  |
| Stalen taster Type 11                          | 434900 11    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm     | 434920 40    |
| Stalen taster Type 11/20                       | 434900 11/20 |
| Stalen taster Type 14                          | 434900 14    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm     | 434920 80    |
| Stalen taster Type 14/30                       | 434900 14/30 |
| Stalen taster Type 20                          | 434900 20    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm     | 434920 90    |
| Stalen taster Type 18/4                        | 434900 18/4  |
| Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm | 434918 25    |
| Stalen taster Type 29/10                       | 434900 29/10 |
| Stalen taster Type 14/40                       | 434900 14/40 |