

**Snelspanmachineklem met eenhandsbediening, Bekbreedte A: 135mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	365023 135
GTIN	4045197595430
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

- Snel verschuiven van de beweegbare bek.
- Bekken gehard en geslepen. Tijdrovend draaien komt te vervallen.
- Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.
- Met één hand spannen van het werkstuk.
- Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.
- Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.
- Met twee steunvlakken aan de zijkanten.
- Vormvergrendeling.

Toepassing:

Voor het snel spannen van werkstukken op boor- en meetmachines.

Materiaal:

Basisdeel en beweegbare bek van robuust speciaal gietijzer.

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,03 mm**.

Technische beschrijving

Gewicht	13,5 kg
Maximale totale lengte L ₄	587 mm
Totale hoogte c	80,5 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	BM-klem grijs

Bekbreedte A	135 mm
Spanbereik b	160 mm
Bekhoogte C	40 mm
Breedte basisdeel B	138 mm
Lengte basisdeel a	365 mm
Producttype	Boormachine-handmachineklem

Accessoires

Aanslag Type 2	365028 2
Geleiderail voor nr. 365023	365025