



Bindvliesrol, 0,4×15 m, Toepassingsgebied: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	084382 UNI
GTIN	2050001710673
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:

olie- en chemicaliënbindvlies met **buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval.** De bindvliesen zijn van 100% polypropyleen en **geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën.** Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. **Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.** Artikelen in de uitvoering **OIL** nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering **UNI** nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën). rollen met **versterkte, drielaags structuur en 100% pluivrij.** De rol wordt **drie keer gevouwen** (13 / 14 / 13 cm in de lengte geperforeerd) **in kartonnen dispenser** geleverd. Dwarsperforatie elke 50 cm.

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	UNI
Kleur	grijs
Maximaal absorptievermogen	24 l

Levering st./doos	1
Producttype	Absorptiedoek