




Precisie-binnenmeetgereedschap OSIMESS, Meetbereik: 1,5-4,2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap voor kleine boringen vanaf 1 mm. Tasterkoppen DLC-gecoat (vanaf gr. 4,5-7,5). De mesvormig uitlopende punt van de meetpen, die onder de meetkracht van de fijnmeetklok staat, spreidt de ingekeepte tasterkop.

Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm. Tasterkoppen van **hardmetaal**.

Toepassing:

Voor het bepalen van afwijkingen van de nominale maat en vormfouten zoals onrondheid of coniciteit.

Levering:

Tasterkoppen, HM-meetpen, standaardhouder (afleesinstrument en instelringen niet meegeleverd).

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok nr. 434807 maat 10, digitale meetklok nr. 434322, meettafel nr. 435020.

Opmerking:

Uitvoeringen tot meetbereik 20 mm en blindgatboringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid	1 µm
--------------------------	------

Meetbereik	1,5 - 4,2 mm
Aantal tasters	10
Meetdiepte	17 - 25 mm
Aantal HM-meetpennen	2
Effectief toepassingsgebied	1,5 - 4,2 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Precisie-binnenmeetgereedschap

Accessoires

Hoekstuk voor OSIMESS Voor nominaal meetbereik 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Fijnmeetklok \pm meetbereik / aflezing 50/1 μ m	434674 50/1
Meettafel voor OSIMESS Artikelomschrijving producent OSM5	435020 OSM5
Gereedschapshouder met lossingsknop Voor nominaal meetbereik 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
Fijnmeetklok \pm meetbereik / aflezing 25/0,5 μ m	434674 25/0,5
Fijnmeetklok \pm meetbereik / aflezing 250/10 μ m	434674 250/10
Set stalen instelringen (afmetingen als tasterkoppen) Meetbereik 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Tasterkop voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap Toepassingsgebied 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Meettafel voor OSIMESS Artikelomschrijving producent OSM6	435020 OSM6
Gereedschapshouder zonder lossingsknop Voor nominaal meetbereik 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6

Gegevensblad

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Digitale meetklokaflizing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5