



## Slagenteller met sleutel



### Bestelgegevens

Bestelnummer	470100
GTIN	4045197235046
Artikelklasse	42H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Telwerk met 6 posities, dubbelzijdige aandrijving voor rechtsomtelling. Nulstellen met omsteekbare sleutel links of rechts mogelijk. Aandrijf-as steekt aan beide kanten uit; slaghendel op de as verstelbaar. Aandrijf-as 5 mm Ø, cijferhoogte 4,5 mm, behuizing hamerslaggelakt.

#### Toepassing:

In machinebouw en metaalindustrie bij stans- en knipmachines, persen, verpakkingsmachines, automaten, etc.

Slagen maximaal: 500 min<sup>-1</sup>

Slagverdraaiing minimaal – maximaal: 32 - 60 graden

Breedte: 70 mm

Hoogte: 60 mm

Lengte: 28 mm

### Technische beschrijving

Hoogte	60 mm
Slagverdraaiing minimaal – maximaal	32 - 60 graden
Breedte	70 mm
Slagen maximaal	500 min <sup>-1</sup>
Lengte	28 mm

Cijferhoogte	4,5 mm
Aandrijfas-Ø	5 mm
Producttype	Slagenteller

---

## Accessoires

Nulstelsleutel	470150
----------------	--------